



OZONO CARBAR'S®

FABRICANTE DE EQUIPOS GENERADORES DE OZONO
 AMBIENTE - AGUA - AGRONOMÍA - ODONTOLOGIA - OZONOTERAPIA

Tabla Comparativa De Equipos Generadores De Ozono Uso Odontológico



ODONT-03

ODONTOZONO

ELITE

Características técnicas

	ODONT-03	ODONTOZONO	ELITE
Concentración máxima de ozono	40 µg/ml	>80 µg/ml	110 µg/ml
Producción de 1 litro de aceite ozonizado	190 hrs	72 hrs	72 hrs
Dimensiones en CM (Longitud, Altura, Profundidad)	38x16.5x24.5	39.5x24.5x21.5	39.5 x 24.5 x 21.5
Dimensiones con embalaje	50x30x35	50x30x35	50x30x35
Peso en KG con accesorios y embalaje	5.6	7.0	8.5
Equipo con maletín, tanque de oxígeno vacío y regulador			
Puerto de jeringa	✓	✓	✓
Puerto de vacío	✓	✓	✓
Puerto Luer Lock para destrucción de ozono	✓	✓	✓
Conexión rápida a oxígeno 3/16"	✓	✓	✓
Sistema de bloque de flujo de oxígeno para evitar mermas	✓	✓	✓
Medidor de flujo de gas	✓	✓	✓
Sistema manos libres con pedal	✓	✓	✓
Sistema anti retorno	✓	✓	✓
Sistema de enfriamiento	✓	✓	✓
Destructor de ozono catalítico integrado	✓	✓	✓
Conexiones internas en PTFE y PVDF	✓	✓	✓
Gas de alimentación oxígeno medicinal	✓	✓	✓
Gas de alimentación oxígeno ambiental (para agua)	✓	✓	✓
Flujo de oxígeno medicinal	0.250 – 2 LPM	0.03 – 2 LPM	0.03 – 2 LPM
Flujo de oxígeno ambiental	0 – 1.5 LPM	0 – 1.5 LPM	0 – 1.5 LPM
Sistema de vacío	1 LPM	1 LPM	1 LPM
Control de intensidades de ozono	Manual	Manual	Digital
Control de flujo de oxígeno ambiental	Manual	Manual	N/A
Conexión eléctrica	110-240 V	110-240 V	110-240 V
Consumo eléctrico	25 W	35 W	40 W
Concentraciones para heridas infectadas		✓	✓
Concentraciones para activaciones de PRP		✓	✓
Pantalla táctil (Touchscreen)			✓
Temporizador/Control de tiempos			✓
Información de ozono total y volumen de gas administrado			✓

Av. León # 902, Col. Valle del Campestre, León, Guanajuato. México Tels./Fax +52 (477) 717-7349 y 718-6566

www.ozonocarbars.com E-mail info@ozonocarbars.com